

HP EliteBook x360 1020 G2 Notebook

品名	HP EliteBook x360 1020 G2
商品コード	3431V658
筐体素材	アルミニウム、マグネシウム合金
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語) ※1
プロセッサ	インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ (3MB L3キャッシュ、2.5-3.10GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー無効
チップセット	プロセッサ内蔵
メモリ	オンボード8GB LPDDR3
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)
ストレージ※2	256GB M.2 SSD (SATAⅢ、SED自己暗号化機能付き)
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数: 送信2、受信2、MU-MIMO対応) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth 4.2※3
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP、TKIP
グラフィックスタイプ	インテル® HDグラフィックス620 (プロセッサ内蔵)
ディスプレイタイプ※4 (液晶表示最大解像度/表示色)	12.5インチワイド(16:9)フルHD液晶タッチディスプレイ(1920×1080ドット、最大1677万色、IPS方式)、LEDバックライト
外部ディスプレイ※5	HDMIポート
ポインティングデバイス	クリックパッド(ジェスチャー対応)
拡張カードスロット	なし
キーボード	日本語:バックライトキーボード、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠配列
インターフェイス	HDMIポート×1、USB3.1Type-C.ポート (Thunderbolt.、USB Power Delivery対応) ×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
近距離無線通信 (NFC) ※6	搭載
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵スピーカー、内蔵ステレオマイク×2 (ノイズキャンセリング機能搭載)
マネジメント機能	HP SoftPaq Download Manager、HP MIK for Microsoft SCCM※7
セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen3(MBR/GPT security)、HP Sure Start Gen3、HP DriveLock、HP PhoneWise、HP Client Security Software、セキュリティロックケーブル用スロット、HP Sure View機能搭載※8
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ (幅×奥行き×高さ)	290×203×13.9 (最厚部分、突起部含まず) mm
質量	1.13kg
ACアダプター	HP 65W スマートUSB Type-C. 3.1 ACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)
消費電力 (通常時※9/最大時)	約9W/65W
省エネ法に基づく	M区分 0.023(AAA)
エネルギー消費効率 ※1	
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※II 等
標準バッテリー※10	リチウムポリマーバッテリー (4セル、49Whr、高耐久性 (ロングライフ))
バッテリー駆動時間※11	約10.3時間(JEITA測定法Ver2.0)
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30分、100%まで約2時間6分
プラットフォーム/ブリーロード※12	HP Client Security Manager、HP Support Assistant、等
オフィス	なし
リサイクルラベル	なし
リカバリメディア※13	なし
主な添付品※14	USB Type-C. AC アダプター、電源コード、保証書等
保証期間※15	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

- ※1 オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。
- ※2 PCIe M.2 SSD、NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数GB~数十GB割り当てられます。標準モデルでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※3 対応プロファイル: Generic Access Profile (GAP)、Service Discovery Application Profile (SDAP)、Serial Port Profile (SPP)、Dial-Up Networking Profile (DUN)、Generic Object Exchange Profile (GOEP)、Object Push Profile (OPP)、File Transfer Profile (FTP)、Synchronization Profile (SYNC)、Hard Copy Cable Replacement (HCRP)、Personal Area Networking Profile (PAN)、Human Interface Device Profile (HID)、Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)、Advanced Audio/Video Distribution Profile (A2DP)、FAX Profile (FAX)、Basic Imaging Profile (BIP)、Headset Profile (HSP)、Hands Free Profile (HFP)、Basic Printing Profile (BPP)、Video Distribution Profile (VDP)、Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。
- ※6 ソニー株式会社が開発したFelCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアの互換性を提供するモデルウェア「FelCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本モデルウェアが必要となるユースケース (PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用) には対応していません。
- ※7 ソフトウェアはブリーロードされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ※8 8内蔵型プライバシースクリーン機能。ワンタッチで左右から見たスクリーンを白濁させ、ビジュアルロック (盗み見による機密情報の漏えい) を防止できます。
- ※9 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
- ※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなりすることがあります。
- ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プラットフォームソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※13 HDD換装またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※14 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※16 お客様のご希望の場所に引取り、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
 ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
 ※環境条件 (動作時): 温度5~35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
 ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間びびり・腫れの原因となったり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

安全に関するご注意	ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、油等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。
------------------	--

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
 Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 記載事項は2018年7月現在のものです。
 本ファイルに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
 本ファイルは株式会社 日本HPの製品情報を基に、キヤノンマーケティングジャパン株式会社で作成しています。